

TMH294SS, Kit de quincaillerie en acier inoxydable, 2 boulons, 2 écrous hexagonaux, 2 rondelles fendues, 4 rondelles plates

Par Burndy

No de catalogue [TMH294SS](#)



Kit de quincaillerie en acier inoxydable, 2 boulons hexagonaux en acier inoxydable 1/2" - 13 x 1,75" (50X175HSSB), écrou hexagonal en acier inoxydable (50HSSN), rondelle-frein fendue en acier inoxydable (50SWSSMD), 4 rondelles plates en acier inoxydable (50FWSS).

Général

Numéro de catalogue	TMH294SS
Type de connecteur	Matériel
Couple d'installation recommandé en livres sterling	480 LBS/in
Matériau	ACIER INOXYDABLE
CUP	781810281581
UPC 12 Digit	7818102815811

Dimensions

Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille du filetage	1/2 - 13
Dimension - Filets par pouce	13

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	12
Quantité de palettes	5568

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section F - Accessories](#)
[Dessins de vente - 50047604](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_TMH_LineArt](#)
[Spécifications - TMH294SS](#)
[Spécifications - TMH294SS](#)