

TMH295SS

Par Burndy

No de catalogue [TMH295SS](#)



Trousse en acier inoxydable, 2 boulons hexagonaux en acier inoxydable de 1/2" - 13 x 1,25" (50X125HSSB), écrou hexagonal en acier inoxydable (50HSSN), rondelle-frein fendue en acier inoxydable (50SWSSMD), 4 rondelles plates en acier inoxydable (50FWSS).

Général

Catalog Number	TMH295SS
Couple de serrage recommandé en lb-pi	480 LBS/in
Matériau	STAINLESS STEEL
Type de connecteur	Hardware
UPC	781810271506
UPC 12 Digit	7818102715066

Dimensions

Dimension - Nombre de filets par pouce	13
Dimension - Taille des filets	1/2 - 13
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles	1/2

Certifications et conformité

Certification - ETL	No
Certification - Homologué CSA	No
Certification - Reconnaissance UL	No
Certification - cULus	No
Enregistré UL	No
Normes - Conformité RoHS	CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette	5568
Quantité dans l'emballage	12

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Section F - Accessories](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Product Cross Section Image\(s\) - BUR_TMH_LineArt](#)
[Sales Drawings - 50047604](#)