

TMH322SS, Kit de quincaillerie en acier inoxydable

Par Burndy

No de catalogue [TMH322SS](#)



Kit de quincaillerie en acier inoxydable, #10-32 Long Hex Wash HD MCH SCW (1032X87SHWHMSSS), Écrou hexagonal en acier inoxydable fini (1032HXNT), Rondelle de blocage pour charges lourdes (10SWSED).

Général

Numéro de catalogue	TMH322SS
Type de connecteur	Matériel
Couple d'installation recommandé in-lb	45 LBS/in
Matériau	ACIER INOXYDABLE
CUP	781810103838
UPC 12 Digit	7818101038388

Dimensions

Dimension - Taille du filetage	#10
Dimension - Filets par pouce	32

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	12
Quantité de palettes	5568

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section F - Accessories](#)
- [Dessins de vente - 50047604](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_TMH_LineArt](#)
- [Spécifications - TMH322SS](#)