


Filière en acier inoxydable en forme de U, 400 kcmil N400, index 19

Par Burndy
No de catalogue [U32D1](#)



Fil en U, 400 kcmil N400, index 19.

Général

Application - A utiliser sur	A utiliser avec Y35, Y750, PAT750 ; Y46 et PAT46 avec l'adaptateur PUADP1
Numéro de catalogue	U32D1
Capacité de force de sertissage	12 tonnes
L'indice	19 avec Y34PR; 1026 avec Y34PR2
Le type	U La
Type	Mourir
CUP	781810008119
UPC 12 Digit	7818100081199

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
---	----

Logistique

Quantité de cartons	1
Contenu du paquet	Mourir seulement

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - 10035172-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_UD3_LineArt](#)
- [Spécifications - U32D1](#)
- [Spécifications - U32D1](#)