

Matrice en acier inoxydable en forme de double U radial non coupant, orange, index 997

Par Burndy
No de catalogue [U997](#)



Filière en U non coupant, orange, index 997.

Général

Application - A utiliser sur	A utiliser avec Y35, Y750, PAT750 ; Y46 et PAT46 avec l'adaptateur PUADP1
Numéro de catalogue	U997
Code couleur	Orange
Matériaux de construction - Principaux	Acier inoxydable
Capacité de force de sertissage	12 tonnes
L'indice	997
Le type	U La
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type	Mourir
CUP	781810627686
UPC 12 Digit	7818106276866

Dimensions

Dimension - Largeur en pouces	1.38
Dimension - Largeur mm	35
Poids	0.39 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS

EX

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité minimale d'emballage	1
Contenu du paquet	Mourir seulement

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Dessins de vente - 10109431](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_UD3_LineArt](#)
[Spécifications - U997](#)
[Spécifications - U997](#)