

## UB399, boulon en U DURIMUM™ en bronze au silicium

Par Burndy

No de catalogue [UB399](#)



Les U-BOLTS sont filetés sur la partie droite des pattes seulement, ce qui permet une plus grande surface de contact avec le tuyau ou la tige ; pour les connexions au tuyau et à la tige.

### Général

Application - A utiliser sur	A utiliser avec Y35, Y750, PAT750 ; Y46 et PAT46 avec l'adaptateur PUADP1
Numéro de catalogue	UB399
Capacité de force de sertissage	12 tonnes
Matériau	SILICON BRONZE
Type d'outil	Matériel
Type	Mourir
CUP	621945466661
UPC 12 Digit	0

### Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	5.75 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - D pouce	1.31 in
Dimension - Hauteur pouce	6.66 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.31 in
Dimension - Taille du filetage	1/2-13
Dimension - Filets par pouce	13

### Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS

CM

### Logistique

Contenu du paquet

Boulon en U

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Spécifications - UB399](#)  
[Spécifications - UB399](#)