

UB425, boulon en U DURIMUM™ en bronze au silicium

Par Burndy

No de catalogue [UB425](#)



Les U-BOLTS sont filetés sur la partie droite des pattes seulement, ce qui permet une plus grande surface de contact avec le tuyau ou la tige ; pour les connexions au tuyau et à la tige.

Général

Application - A utiliser sur	A utiliser avec Y35, Y750, PAT750 ; Y46 et PAT46 avec l'adaptateur PUADP1
Numéro de catalogue	UB425
Capacité de force de sertissage	12 tonnes
Matériau	SILICON BRONZE
Type d'outil	Matériel
Type	Mourir
CUP	621945454231
UPC 12 Digit	6219454542311

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	2.25 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	5/8
Dimension - D pouce	2.31 in
Dimension - Hauteur pouce	3,72 pouces
Dimension - Largeur du tampon en pouces	2.31 in
Dimension - Taille du filetage	5/8-11
Dimension - Filets par pouce	11

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS

CM

Logistique

Contenu du paquet

Boulon en U

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_UB_LineArt](#)
[Spécifications - UB425](#)
[Spécifications - UB425](#)