

## UC3040, Collier de serrage à rainures parallèles en cuivre, 300-800 kcmil - l'une ou l'autre rainure

Par Burndy

No de catalogue UC3040



La pince à rainures parallèles CU convient à un grand nombre de conducteurs CU, Conducteurs : 300 - 800 (l'une ou l'autre rainure).

### Général

Numéro de catalogue	UC3040
Couple d'installation recommandé in-lb	480 LBS/in
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
CUP	781810012918

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	4-1/4 in
Dimension - B Longueur pouce	4.25 in
Dimension - Fraction de hauteur	3-5/16 in
Dimension - Hauteur pouce	3,31 pouces
Dimension - Fraction de la largeur	3-1/16 in
Dimension - Largeur en pouces	3.06 in

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	300 kcmil-800 kcmil

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Non

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
- [Dessins de vente - SA..038990-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_UC\\_PARA\\_CLAMP\\_LineArt](#)
- [Spécifications - UC3040](#)
- [Spécifications - UC3040](#)