

UC33RS, collier de serrage en aluminium moulé, rainure A : AL/CU 4/0 Str-400 kcmil ACSR ; 3/0-336.4 ; rainure B : Al/Cu 6 Sol-2/0 Str, ACSR : 6-2/0 avec inhibiteur

Par Burndy

No de catalogue [UC33RS](#)



Alliage d'aluminium moulé TAPIT™, GROOVE A, AL/CU : 4/0 STR - 400 kcmil ACSR : 3/0 - 336.4 GROOVE B, AL/CU : 6 SOL - 2/0 STR ACSR : 6 - 2/0 W/INHIBITOR.

Général

Numéro de catalogue	UC33RS
Couple d'installation recommandé in-lb	480 in-lb
Matériau	Alliage d'aluminium, fonte
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Nom du commerce	TAPIT™
CUP	781810122556
UPC 12 Digit	7818101225566

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	2.77 in
Dimension - Largeur en pouces	2.21 in
Dimension - Largeur mm	56 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - AL Str Taille A Gamme	4/0 AWG-400 kcmil
Conducteur - AL Str Taille B	6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG
Conducteur - AL Str Taille B Gamme	6 AWG-2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Str Taille A Gamme	4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil
Conducteur - Cuivre Str Taille A Gamme	4/0 AWG-400 kcmil
Conducteur - Cordon de cuivre Taille B	6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Str Taille B Gamme	6 AWG-2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Dessins de vente - SD..057342-01](#)

[Spécifications - UC33RS](#)

[Spécifications - UC33RS](#)



Une marque Hubbell