

Kit d'épissure pour connecteur souterrain

Par Burndy

No de catalogue UGSKIT8



Kit d'épissure à enfouissement direct, 14-8 AWG, avec gaine thermorétractable à paroi épaisse.

Caractéristiques

- UGSKIT8 se compose d'un connecteur d'épissure UF et d'une gaine thermorétractable à paroi épaisse.
- Le connecteur d'épissure peut accueillir jusqu'à quatre conducteurs UF et s'installe à l'aide d'outils d'installation courants.
- Le manchon thermorétractable à paroi épaisse est doublé d'un matériau adhésif pour assurer l'étanchéité de l'épissure.

Général

Numéro de catalogue	UGSKIT8
Type de connecteur	Kit d'épissage/rétraction thermique
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Hex Size	1/2
Matériau	Aluminium
Attribut physique - Type de vis	Allen
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	KIT SPLICE
Température nominale	194
Type	UGSKIT8
CUP	781810175255

Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	203 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	8.00 in

Caractéristiques électriques

Caractéristiques techniques - Tension minimale	600
--	-----

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	8 AWG
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	8 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	14 AWG-8 AWG
Taille du conducteur	14-8 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL486D
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL486D
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical](#)
[Dessins de vente - se212494-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_UGSKIT8_LineArt](#)
[Spécifications - UGSKIT8](#)
[Spécifications - UGSKIT8](#)