


VG3, Connecteur d'étau en alliage de cuivre, #2-#6 Sol

Par Burndy

No de catalogue VG3



Connecteurs d'étau en alliage de cuivre, #2 - #6 Sol.

Général

Numéro de catalogue	VG3
Type de connecteur	Connecteur de goujon
Matériaux de construction - Principaux	Cuivre
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau	Cuivre
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Nom du commerce	VISEIT™
Type	VG
CUP	781810475133

Dimensions

Taille du boulon	9/16 in
Dimension - B Fraction de la longueur	39/47 en
Dimension - B Longueur pouce	0.83 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.94 in
Dimension - Fraction du diamètre de la goupille	49/50 en
Dimension - Diamètre de la broche en pouces	0.98 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre massif	6 - 2
Conducteur - Cuivre solide	6 - 2
Plage de fonctionnement	
Conducteur - Cuivre solide	6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre massif	6 AWG-2 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - cuivre solide	6 - 2
Robinet	
Conducteur - cuivre massif	6 - 2
Gamme de prises	
Conducteur - Cordon de cuivre	6 - 2
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	6 - 2
Conducteur - Cuivre Str Tap	6 - 2
Conducteur - Cuivre Str	6 - 2
Gamme de prises	

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
---	----

Logistique

Quantité de cartons	250
---------------------	-----

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
- [Dessins de vente - 10090832](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_VG_LineArt](#)
- [Spécifications - VG3](#)
- [Spécifications - VG3](#)



Une marque Hubbell