

## VG5, Connecteur d'étau en alliage de cuivre, 2/0 Str-#3 Sol

Par Burndy

No de catalogue [VG5](#)



Connecteurs d'étau en alliage de cuivre, 2/0 Str - #3 Sol.

### Général

Numéro de catalogue	VG5
Type de connecteur	Connecteur de goujon
Matériau	Cuivre
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Nom du commerce	VISEIT™
CUP	781810475157

### Dimensions

Taille du boulon	9/16 in
Dimension - B Fraction de la longueur	49/50 en
Dimension - B Longueur pouce	0.94 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.28 in
Dimension - Diamètre de la broche en pouces	1.80 in

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre massif	3 - 2/0
Conducteur - Cuivre solide	3 - 2/0
Plage de fonctionnement	
Conducteur - Cuivre solide	3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0
Taille	AWG;2/0 AWG
Conducteur - Cuivre massif	3 AWG-2/0 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - cuivre solide	3 - 2/0
Robinet	
Conducteur - cuivre massif	3 - 2/0
Gamme de prises	
Conducteur - Cordon de cuivre	3 - 2/0
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	3 - 2/0
Conducteur - Cuivre Str Tap	3 - 2/0
Conducteur - Cuivre Str	3 - 2/0
Gamme de prises	

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	125
---------------------	-----

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
- [Dessins de vente - 10090832](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_VG\\_LineArt](#)
- [Modèles 3D - VG5\\_MODEL-STEP](#)
- [Modèles 3D - VG5\\_MODEL-PDF](#)
- [Modèles 3D - VG5\\_MODEL-IGES](#)
- [Spécifications - VG5](#)
- [Spécifications - VG5](#)



Une marque Hubbell