

Filière W non coupante en acier inoxydable, 600 kcmil CU, index 22

Par Burndy

No de catalogue [W36RT](#)



Filière W non coupante, 600 kcmil CU, index 22.

Général

Application - A utiliser sur	A utiliser avec les sertisseuses mécaniques MD6, MD7, les sertisseuses hydrauliques Y500CTHS, les sertisseuses à batterie PAT600 et PATMD.
Numéro de catalogue	W36RT
Code couleur	Vert
Capacité de force de sertissage	6 tonnes
L'indice	22
Le type	W La
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type	Mourir
CUP	781810363638
UPC 12 Digit	7818103636388

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
---	----

Logistique

Quantité de cartons	80
Contenu du paquet	Mourir seulement
Quantité de palettes	11520

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Dessins de vente - 10036043](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_W1CRT1_LineArt](#)
[Spécifications - W36RT](#)
[Spécifications - W36RT](#)