

WCY65, WEJTAP Connecteur

Par Burndy

No de catalogue [WCY65](#)

Connecteur Wejtap installé avec le booster jaune, .683-.940 (Run), .382-.562 (Tap).



Général

Numéro de catalogue	WCY65
Type de connecteur	Robinet
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Aluminium
Sous marque	WEJTAP
Nom du commerce	WEJTAP™
Type	Connecteur Wejtap
CUP	781810874653
UPC 12 Digit	7818108746533

Dimensions

Dimension - F Largeur de centre à centre pouces	3 dans
Dimension - G pouce	1.53 in

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Str Run	336,4 (18/1) Merlin kcmil;336,4 (26/7) Linotte kcmil;336,4 (30/7) Oriole kcmil;397,5 (18/1) Mésange kcmil;397,5 (24/7) Bernache cravant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pélican kcmil;477.0 (24/7) Flicker kcmil;477.0 (26/7) Hawk kcmil;477. (30/7) Poule kcmil;500.0 (30/7) Héron kcmil;556.5 (24/7) Perruche kcmil;556.5 (26/7) Colombe kcmil;556.5 (30/7) Aigle kcmil
Conducteur - ACSR Gamme de tirage des brins	336,4 (1/18) Merlin kcmil-556,5 (7/30) Eagle kcmil
Conducteur - ACSR Str Tap	1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Corbeau AWG;2/0 (6/1) Caille AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteur - ACSR Str Gamme de prises	1 (6/1) Robin AWG-4/0 (6/1) Penquin AWG
Chauffeur - AL Str Run	350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil
Conducteur - AL Str Run Range	350 kcmil-700 kcmil
Chauffeur - AL Str Tap	1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de prises	1/0 AWG-250 kcmil
Type de conducteur	• ACSR C Str-Run • AL C Str-Run • ACSR C Str-Tap • AL C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section J - OH](#)

[Distribution / Transmission](#)

[Dessins de vente - 50008861](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit -](#)

[BUR_WCY_Lineart](#)

[Spécifications - WCY65](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-WCY65-SPEC-FR | REV 7/2024