

Sertisseuse manuelle à cliquet ergonomique, #12 AWG - #2 AWG Fil de cuivre toronné, solide et flexible, pour utilisation avec les cosses en cuivre, les épissures et les tarauds en C



Par Burndy
No de catalogue [Y122CMR](#)

Sertisseuse manuelle à cliquet ergonomique à cycle complet, cuivre #12 AWG - #2 AWG.

Caractéristiques

- Poignées confort surmoulées
- Identification facile de la rainure grâce à des matrices codées en couleur
- Connexions homologuées UL/CSA lorsqu'elles sont utilisées avec les cosses/épissures recommandées par BURNDY
- Indexation des matrices pour toutes les gammes de 6 fils
- Mécanisme de déverrouillage d'urgence en cas de mauvais alignement ou de choix erroné de matrice
- Deux kits différents sont également disponibles avec une sélection de connecteurs dans une mallette de transport métallique robuste (Y122CMRKIT et Y122CMRCIKIT).

Général

Application - A utiliser sur	#Bornes et épissures en cuivre de calibre 12-2 AWG et prises en C à paroi mince de calibre 14-4 AWG
Numéro de catalogue	Y122CMR
Le type	Roue à filière rotative
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'outil	Sertisseuse à cliquet à cycle complet
Nom du commerce	HYTOOL™
CUP	781810659694
UPC 12 Digit	7818106596944

Dimensions

Dimensions	10.38 in x 0.75 in x 3.00 in
Hauteur	3 dans
Longueur	10,38 pouces
Poids	1,3 lb
Largeur	0.75 in

Chef d'orchestre

Plages de sertissage	Cuivre : #12 AWG - #2 AWG toronné, solide et flexible
----------------------	---

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	UI
---	----

Logistique

Contenu du paquet	Outil uniquement
-------------------	------------------

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Dessins de vente - 50030115](#)
[Manuels d'installation - BUR_50030110_SOMI_Y122CMR](#)
[Spécifications - Y122CMR](#)
[Spécifications - Y122CMR](#)