

Kit de sertissage manuel à cliquet ergonomique à cycle complet : Y122CMR, mallette de transport, cosses et épissures YA-L, YAV, YAV-L, YS-L et YSV Standard Barrel sélectionnées

Par Burndy

No de catalogue [Y122CMRCIKIT](#)

Kit de sertissage manuel à cliquet ergonomique à cycle complet : Y122CMR, mallette de transport, sélection de cosses et épissures YA-L, YAV, YAV-L, YS-L, et YSV Standard Barrel.

Caractéristiques

- Sertisseuse à cliquet Y122CMR
- 14 tailles différentes de connecteurs standard
- Mallette de transport en métal.

Général

Application - A utiliser sur	#Bornes et épissures en cuivre de calibre 12-2 AWG et prises en C à paroi mince de calibre 14-4 AWG
Numéro de catalogue	Y122CMRCIKIT
Le type	Roue à filière rotative
Type d'outil	Sertisseuse à cliquet à cycle complet
Nom du commerce	HYTOOL™
Type	Crimper
CUP	621945449541
UPC 12 Digit	6219454495411

Dimensions

Dimension - Taille du filetage	-
Dimensions	17,85 po x 7,38 po x 2,06 po
Hauteur	2.06 in
Longueur	17,85 pouces
Poids	13 lb
Largeur	7.38 in



Chef d'orchestre

Plages de sertissage

#12 AWG - #2 AWG Cuivre toronné, solide et flexible

Logistique

Contenu du paquet

(1 chacun) Y122CMR, YIMRKITCASE, Y122CMRSOMI, (15 chacun) YAV10T3, YA8CL, YA8CL1, YA6CL, YAV6CLTC14FX, YA4CL, YAV4CLTC516FX, YA2CL, YAV2CLTC516FX, YSV10, YS8CL, YS6CL, YS4CL, YS2CL

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)

[Dessins de vente - 50061862](#)

[Spécifications - Y122CMRCIKIT](#)

[Spécifications - Y122CMRCIKIT](#)