

Y282CR, Réducteur d'épissure par compression, Baril A 4/0 AWG, Baril B #2 AWG

Par Burndy

No de catalogue [Y282CR](#)

4/0 AWG CU Long Barrel Size Reduced Down To 2 AWG Wire Size, Internal Chamfer, Tin Plated, Up to 35kV, PURPLE Color Code, 15 Die Index.



Général

Numéro de catalogue	Y282CR
Code couleur	Pourpre
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	15
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Plaqué étain
Sous marque	RÉDUCTEUR/ADAPTATEUR
Température nominale	194
Type	Y-R, Compression
CUP	781810000984
UPC 12 Digit	7818100009844

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	1.75 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	44 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.75 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,534 pouce

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
-------------------	-------

Chef d'orchestre

Conducteur - Cordon de cuivre	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2 AWG
Conducteur - Cuivre Str Tap	2 AWG
Conducteur - Cuivre Str	2 AWG
Gamme de prises	
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Type de conducteur	CODE
Wire Size	#2 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	24500

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)

[Dessins de vente - SD..016040-01](#)

[Spécifications - Y282CR](#)

[Spécifications - Y282CR](#)



Une marque Hubbell