

Tête en C déportée de 4,5 tonnes, pompe/tuyau, 6 000 psi, utilise des matrices D, MIL-T-7928, UL/CSA

Par Burndy
No de catalogue [Y29BH](#)

Tête en C déportée 4.5T, pompe/tuyau, 6 000 psi, MIL-T-7928, UL/CSA.



Caractéristiques

- Coupleur hydraulique
- "Tête en forme de "C"

Général

Application - A utiliser sur	Cuivre isolé et non isolé, MIL-T-7928
Numéro de catalogue	Y29BH
Capacité de force de sertissage	4,5 tonnes
Le type	D Les
Type d'outil	Sertisseuse hydraulique à distance
Nom du commerce	HYPRESS™
Type	Crimper
CUP	781810039038
UPC 12 Digit	7818100390388

Dimensions

Dimensions	10.75 in x 1.25 in x 3.00 in
Hauteur	3 dans
Largeur de la mâchoire	1.15 in
Longueur	10.75 in
Poids	5 lb
Largeur	1.25 in

Chef d'orchestre

Plages de sertissage	Cuivre #8 - 2/0 AWG Code/Flex, Cuivre #8 - 4/0 AWG
----------------------	---

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
---	----

Logistique

Contenu du paquet	Outil, boîtier métallique
-------------------	---------------------------

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
- [Dessins de vente - SC205962](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_Y29BH_Lineart](#)
- [Spécifications - Y29BH](#)
- [Spécifications - Y29BH](#)