

## Y3128R, Réducteur d'épissure par compression, Baril A 350 kcmil, Baril B 4/0 AWG

Par Burndy

No de catalogue [Y3128R](#)

350 kcmil CU Long Barrel Size Reduced Down To 4/0 AWG Wire Size, Internal Chamfer, Tin Plated, Up to 35kV, RED Color Code, 18 or 324 Die Index.



### Général

Numéro de catalogue	Y3128R
Code couleur	Rouge
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	18
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Plaqué étain
Sous marque	RÉDUCTEUR/ADAPTATEUR
Température nominale	194
Type	Y-R, Compression
CUP	781810085202
UPC 12 Digit	7818100852022

### Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	2.00 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	51 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.00 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,687 pouce

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
-------------------	-------

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cordon de cuivre	350 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	350 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Str Tap	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Str	4/0 AWG
Gamme de prises	
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Type de conducteur	CODE
Wire Size	#4/0 AWG

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	22200

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)

[Dessins de vente - SD..016040-01](#)

[Spécifications - Y3128R](#)

[Spécifications - Y3128R](#)



Une marque Hubbell