

## Sertisseuse en C à distance de 9 tonnes, pour câbles marins et commerciaux, recouverte de caoutchouc

Par Burndy

No de catalogue [Y34BH](#)

Sertisseuse en C à distance 9T, pour câbles marins et commerciaux, recouverte de caoutchouc.



### Caractéristiques

- Revêtement en caoutchouc moulé
- Ressort de rappel très résistant
- Fonctionne avec des pompes standard de 10 000 psi
- Conception légère
- Gaine en caoutchouc moulé pour le corps et le coupleur hydraulique
- Tête forgée compacte en forme de "C"
- S'adapte aux matrices de style "B"

### Général

Application - A utiliser sur	Cuivre, soudage, N40-N500 Navy, flexible et extra flexible, câble d'aviation
Numéro de catalogue	Y34BH
Capacité de force de sertissage	9 tonnes
Le type	B Les
Type d'outil	Sertisseuse hydraulique à distance
Nom du commerce	HYPRESS™
Type	Crimper
CUP	781810408544
UPC 12 Digit	7818104085444

### Dimensions

Dimensions	16.75 in x 3.00 in x 3.00 in
Hauteur	3 dans
Largeur de la mâchoire	1.10 et
Longueur	16.75 in
Poids	8 lb
Largeur	3 dans

### Chef d'orchestre

Plages de sertissage

Câble de code en cuivre #4 - 500 kcmil, Câble de soudage : 350 kcmil, Câble marine N40 à N500, Câble aviation flexible et extra flexible #4 - 4/0 ; HYCRAB™ BURNDY® Network Connector System-Cuivre : #4 - 500 kcmil, aluminium : #6 - 300 kcmil

### Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS

EX

### Logistique

Contenu du paquet

Outil, boîtier métallique

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)  
[Dessins de vente - 201515](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_082\\_OVPF\\_Y34BH\\_lineart](#)  
[Spécifications - Y34BH](#)  
[Spécifications - Y34BH](#)