

## Sertisseuse en C à distance 12 tonnes, 10 000 psi, utilise des matrices en U, cuivre et aluminium #8 AWG - 750 kcmil, jusqu'à une tige de mise à la terre de 3/4".

Par Burndy  
No de catalogue [Y35BH](#)

Sertisseuse en C à distance 12T, 10 000 psi, utilise des matrices en U, #8 AWG - 750 kcmil CU/AL, jusqu'à une tige de terre de 3/4".



### Caractéristiques

- Anneau de levage
- Ouverture de la mâchoire de 0,95
- Utilise des matrices en U
- Boutons de verrouillage positif de la matrice

### Général

Application - A utiliser sur	Cuivre, aluminium, ACSR, mise à la terre par compression HYGROUND®, tige de mise à la terre
Numéro de catalogue	Y35BH
Capacité de force de sertissage	12 tonnes
Le type	U La
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'outil	Sertisseuse hydraulique à distance
Nom du commerce	HYPRESS™
CUP	781810408452
UPC 12 Digit	7818104084522

### Dimensions

Dimension - Longueur hors tout	9.75 in
poüces	
Dimensions	2.62 in x 4.75 in x 9.25 in
Hauteur	9.25 in
Largeur de la mâchoire	0.95 in
Longueur	2.62 in
Poids	8 lb
Largeur	4.75 in

### Chef d'orchestre

Plages de sertissage

Câble de cuivre #8 - 500 kcmil (bornes de mise à la terre, épissures de mise à la terre) ; câble de cuivre #8 - 500 kcmil et tige de mise à la terre jusqu'à 3/4" (prises de terre) ; câble de cuivre #8 - 750 kcmil, câble N30 - N500 Navy, flexible et extra flexible (bornes (nues), bornes (isolées), épissures jusqu'à 400 kcmil seulement) ; câble d'aluminium #8 - 750 kcmil (bornes, épissures jusqu'à 350 kcmil seulement)

### Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS

EX

### Logistique

Contenu du paquet

Outil, boîtier métallique

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)  
[Dessins de vente - SE209028-01](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_Y35BH\\_LinaArt](#)  
[Spécifications - Y35BH](#)  
[Spécifications - Y35BH](#)



Une marque Hubbell