

## Sertisseuse à tête en C distante sans diable de 11 tonnes avec coupleurs mâles

Par Burndy

No de catalogue [Y444SBH](#)

11T Dieless Remote C-Head Crimper, Male Couplers.



### Caractéristiques

- Tête en C, système sans fil avec capacité de prise de portée
- #4 -1000 kcmil Cu & Al, 4 - 556.6 ACSR, ACAR, AAC, AAAC
- Rotation de la tête de 355
- Embossage de sertissage unique 444S
- Les connexions sont homologuées UL selon UL 486A-486B pour les terminaux et épissures en cuivre et en aluminium. Conformes à la norme ANSI C119.4 pour les épissures YDS-RL et YDS-RLNI (ACSR, AAC, AAAC, ACAR). Qualifié pour une utilisation sur les têtes de traction par compression YCP-L.

### Général

Application - A utiliser sur	Terminaisons et épissures en cuivre, aluminium et ACSR, têtes de tirage de câbles
Numéro de catalogue	Y444SBH
Capacité de force de sertissage	11 tonnes
Le type	Sans terre
Type d'outil	Sertisseuse hydraulique à distance
Nom du commerce	HYPRESS™
Type	Crimper
CUP	621945488021

### Dimensions

Dimensions	3,2 in x 13,7 in x 16,9 in
Hauteur	16,9 pouces
Longueur	3,2 pouces
Largeur	13,7 pouces

### Logistique

Contenu du paquet	Outil, sac de transport en nylon
-------------------	----------------------------------

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
- [Dessins de vente - 50060031](#)
- [Spécifications - Y444SBH](#)
- [Spécifications - Y444SBH](#)