

## Sertisseuse à tête de verrouillage à distance 15 tonnes, 10000 psi, utilise les matrices P et U avec l'adaptateur PUADP1

Par Burndy

No de catalogue [Y46LWBH](#)

Sertisseuse à tête de verrouillage à distance 15T, 10000 psi.



### Général

Application - A utiliser sur	Terminaisons et épissures en cuivre, aluminium et ACSR
Numéro de catalogue	Y46LWBH
Capacité de force de sertissage	15 tonnes
Le type	P Die et U Die avec l'adaptateur PUADP1
Type d'outil	Sertisseuse hydraulique à distance
Nom du commerce	HYPRESS™
Type	Crimper
CUP	781810673690
UPC 12 Digit	7818106736900

### Dimensions

Dimensions	14,88 in x 5,06 in x 14,88 in
Hauteur	14,88 pouces
Longueur	14,88 in
Poids	12.4 lb
Largeur	5.06 in

### Chef d'orchestre

Plages de sertissage	Cuivre - #8 AWG Str. - 1500 kcmil ; Aluminium - #8 AWG - 1250 kcmil
----------------------	---

### Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	UI
---	----

### Logistique

Quantité de cartons	1
Contenu du paquet	Outil, sac de transport en nylon
Quantité de palettes	44

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)  
[Dessins de vente - 50024880](#)  
[Spécifications - Y46LWBH](#)  
[Spécifications - Y46LWBH](#)