

## Sertisseuse en C à distance de 15 tonnes, 10000 psi, coupleur femelle.

Par Burndy  
No de catalogue [Y46LWSBHF](#)

Sertisseuse en C à distance 15T, 10000 psi, coupleur femelle.



### Caractéristiques

- Ouverture de la mâchoire de 2
- Utilisé avec les matrices P
- Matrices U avec adaptateur PUADP1
- Verrouillage positif des matrices par bouton-poussoir
- Conception légère de la tête ouverte de type scoop

### Général

Application - A utiliser sur	Terminaisons et épissures en cuivre, aluminium et ACSR
Numéro de catalogue	Y46LWSBHF
Capacité de force de sertissage	15 tonnes
Le type	P Die et U Die avec l'adaptateur PUADP1
Type d'outil	Sertisseuse hydraulique à distance
Nom du commerce	HYPRESS™
Type	Crimper
CUP	781810673720
UPC 12 Digit	7818106737200

### Dimensions

Hauteur	14,68 pouces
Longueur	14,68 pouces
Poids	14.5 lb

### Chef d'orchestre

Plages de sertissage	Cuivre - #8 AWG Str. - 1500 kcmil ; Aluminium - #8 AWG - 1250 kcmil
----------------------	---------------------------------------------------------------------

### Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	UI
-----------------------------------------	----

### Logistique

Contenu du paquet	Outil, sac de transport en nylon
-------------------	----------------------------------

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
- [Dessins de vente - 50024880](#)
- [Spécifications - Y46LWSBHF](#)
- [Spécifications - Y46LWSBHF](#)