

## Sertisseuse 6 tonnes, hydraulique autonome, rainure permanente D3 (pas de matrice nécessaire), utilise les matrices W et X

Par Burndy

No de catalogue Y500CTHS

Sertisseuse à tête de verrouillage 6T, rainure D3.



### Caractéristiques

- Rainure D3 fonctionnelle permanente (pas de matrice nécessaire)
- Utilisé avec les matrices de type W, X et W-VT
- Rotation de la tête de 180°
- Meilleur dégagement pour les connecteurs de taraudage

### Général

Application - A utiliser sur	Cuivre, aluminium, ACSR, acier, Copperweld, Alumoweld, 6201, 5005, conducteurs comprimés, compacts, toronnés et solides
Numéro de catalogue	Y500CTHS
Capacité de force de sertissage	6 tonnes
Le type	W Die and X Die
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'outil	Sertisseuse hydraulique autonome
Nom du commerce	HYPRESS™
CUP	781810270387
UPC 12 Digit	7818102703877

### Dimensions

Dimensions	18 po x 5,5 po x 2,68 po
Hauteur	2.68 en
Longueur	18 en
Poids	7,8 lb
Largeur	5.5 in

### Chef d'orchestre

Plages de sertissage

Conducteurs en cuivre, aluminium, ACSR, acier, Copperweld, Alumoweld, 6201, 5005, comprimés, compacts, toronnés et solides, pose d'épissures, de prises ou de terminaisons : Conducteurs en cuivre #8 - 600 kcmil, conducteurs flexibles #8 - 350 kcmil, conducteurs en aluminium #8 - 350 kcmil.

### Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS

EX

### Logistique

Contenu du paquet

Outil, étui en plastique

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)  
[Dessins de vente - 2142201](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_082\\_0XCF\\_Y500CTHS\\_lineart](#)  
[Spécifications - Y500CTHS](#)  
[Spécifications - Y500CTHS](#)