

Sertisseuse en C à distance 12 tonnes, pression de fonctionnement 10000 psi, utilise des matrices en U

Par Burndy

No de catalogue [Y750BHXT](#)

Sertisseuse en C à distance 12T, 10000 psi.



Caractéristiques

- Rotation de la tête de 355
- Utilisé avec les matrices en U
- Boutons de verrouillage positif exposés

Général

Application - A utiliser sur	Manchons de serrage, prises, câbles aériens, terminaisons et épissures, mise à la terre par compression HYGROUND®.
Numéro de catalogue	Y750BHXT
Capacité de force de sertissage	12 tonnes
Le type	U La
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'outil	Sertisseuse hydraulique à distance
Nom du commerce	HYPRESS™
CUP	781810458594
UPC 12 Digit	7818104585944

Dimensions

Dimensions	12,8 pouces x 5,2 pouces x 2,9 pouces
Hauteur	2.9 in
Largeur de la mâchoire	1.65 in
Longueur	12,8 pouces
Poids	10,8 lb
Largeur	5.2 in

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
---	----

Logistique

Contenu du paquet	Outil, sac de transport en nylon
-------------------	----------------------------------

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
- [Dessins de vente - 10088816](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_Y750BHXT_lineart](#)
- [Spécifications - Y750BHXT](#)
- [Spécifications - Y750BHXT](#)