

## Sertisseuse à tête en C couverte 12 tonnes, hydraulique autonome, utilise des matrices en U, pour connecteurs CU/AL/ACSR

Par Burndy

No de catalogue [Y750CHSXT](#)

Sertisseuse à tête en C couverte 12T, autonome, pour CU/AL/ACSR.

### Caractéristiques

- Poignée ergonomique
- Poignées à prise confortable
- Drainage de la gâchette de la poignée
- Rotation de la tête à 355
- Les deux boutons de déverrouillage de la matrice sont exposés
- Soupape de surpression "Pop-Off" audible
- Grande ouverture de mâchoire de 1,65

### Général

|                                 |                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application - A utiliser sur    | Manchons de serrage, prises, câbles aériens, terminaisons et épissures, mise à la terre par compression HYGROUND®. |
| Numéro de catalogue             | Y750CHSXT                                                                                                          |
| Capacité de force de sertissage | 12 tonnes                                                                                                          |
| Le type                         | U La                                                                                                               |
| Type d'outil                    | Sertisseuse hydraulique autonome                                                                                   |
| Nom du commerce                 | HYPRESS™                                                                                                           |
| Type                            | Crimper                                                                                                            |
| CUP                             | 781810464335                                                                                                       |
| UPC 12 Digit                    | 7818104643355                                                                                                      |



### Dimensions

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Dimensions             | 23.96 in x 8.71 in x 2.90 in |
| Hauteur                | 2.9 in                       |
| Largeur de la mâchoire | 1.65 in                      |
| Longueur               | 23,96 pouces                 |
| Poids                  | 17.2 lb                      |
| Largeur                | 8,71 pouces                  |

### Certifications et conformité

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Normes - Conformité à la directive RoHS | EX |
|-----------------------------------------|----|

### Logistique

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Contenu du paquet | Outil, étui en plastique |
|-------------------|--------------------------|

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)  
[Dessins de vente - 10076340](#)  
[Spécifications - Y750CHSXT](#)  
[Spécifications - Y750CHSXT](#)