

Sertisseuse manuelle à cliquet à cycle complet, #22 - 8 AWG, Chaque empreinte a sa propre marque d'identification pour faciliter l'inspection.

Par Burndy
No de catalogue [Y8MRB1](#)

Sertisseuse à cliquet à cycle complet, #22-8 AWG, embossage.

Caractéristiques

- Poids léger
- Chaque pénétrateur est doté de marques d'identification uniques pour faciliter l'inspection.
- Le mécanisme de cliquet entièrement fermé et protégé ne permet pas d'ouvrir les poignées tant que le cycle de cliquet n'est pas terminé.
- Jauges d'inspection disponibles pour vérifier chaque rainure

Général

Application - A utiliser sur	Bornes et épissures non isolées #22-8 AWG
Numéro de catalogue	Y8MRB1
Le type	Rainures permanentes
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'outil	Sertisseuse à cliquet à cycle complet
Nom du commerce	HYTOOL™
CUP	781810031100
UPC 12 Digit	7818100311000

Dimensions

Dimensions	10.56 in x 3.50 in x 1.04 in
Hauteur	1.04 in
Longueur	10.56 in
Poids	1.21 lb
Largeur	3.5 in



Chef d'orchestre

Plages de sertissage	#22 - #8 AWG
----------------------	--------------

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
---	----

Logistique

Contenu du paquet	Outil uniquement
-------------------	------------------

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Dessins de vente - SD207164-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_Y8MRB1-LineArt](#)
[Spécifications - Y8MRB1](#)
[Spécifications - Y8MRB1](#)