

YA25L4BOX, 1/0 AWG, CU, 1 trou, 3/8 tige, canon standard, fenêtre d'inspection

Par Burndy

No de catalogue [YA25L4BOX](#)



Cosses à compression en cuivre, 1 trou avec fenêtre d'inspection, 1/0 AWG, tige 3/8", canon court, étamées.

Général

Numéro de catalogue	YA25L4BOX
Code couleur	Rose
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	12
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	<ul style="list-style-type: none">• Chanfreiné• Écarté
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, étamé
CUP	781810553503
UPC 12 Digit	7818105535033

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	7/8 in
Dimension - B Longueur pouce	0.88 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.39 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - D pouce	0.74 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.41
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	53 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	2.09 in
Dimension - N pouce	0.41 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,51 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.75 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	15/16
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Taille du goujon en pouces	3/8
Dimension - Z (pouce)	0,33 pouce
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Navy Size	100 (61) Marine
Conducteur - Cuivre Str Navy Gamme de tailles	100 (61) Marine
Conducteur - Cuivre Taille des brins	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	1/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	1/0 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons 10

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)

[Dessins de vente - SD079848](#)

[Modèles 3D - YA25L4BOX_MODEL-IGES](#)

[Modèles 3D - YA25L4BOX_MODEL-STEP](#)

[Modèles 3D - YA25L4BOX_MODEL-PDF](#)

[Spécifications - YA25L4BOX](#)

[Spécifications - YA25L4BOX](#)

[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YA25L4BOX-SPEC-FR | REV 7/2024