

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YA26L2BOX](#)

HYLUG ; YA-L ; Caractéristiques : Borne à compression en cuivre non isolée à un trou, baril standard ; pour conducteur de code ; compatible RoHS.



Général

Numéro de catalogue	YA26L2BOX
Code couleur	Noir
Type de connecteur	LONGUE BARREL
Matériaux de construction - Principaux	Cuivre
L'indice	13
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Caractéristique - Style baril	<ul style="list-style-type: none"> • Chanfreiné • Écarté
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type	YA-L
CUP	781810367285
UPC 12 Digit	7818103672855

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	15/16 in
Dimension - B Longueur pouce	0.94 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,27 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.25
Dimension - D pouce	0,60 pouce
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/4
Dimension - Taille du trou en pouces	0,27 pouce
Dimension - Taille du trou mm	6,9 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	49 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.94 in
Dimension - N pouce	0,25 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,56 en pouces
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.83 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1 dans
Dimension - Stud Size fraction	1/4
Dimension - Taille du goujon pouces	1/4
Dimension - Z (pouce)	0,33 pouce
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Navy Size	125 (61) Marine
Conducteur - Cuivre Str Navy Gamme de tailles	125 (61) Marine
Conducteur - Cuivre Taille des brins	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	2/0 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	38400

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)

[Dessins de vente - SD079848](#)

[Spécifications - YA26L2BOX](#)

[Spécifications - YA26L2BOX](#)

[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YA26L2BOX-SPEC-FR | REV 7/2024