

YA27LNT38, 3/0 AWG, CU, 1 trou, 3/8 tige, canon standard, fenêtre d'inspection, languette étroite

Par Burndy

No de catalogue [YA27LNT38](#)



3/0 AWG CU, un trou, canon standard 3/8, fenêtre d'inspection, chanfrein interne à languette étroite, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur ORANGE, 14 Die Index.

Général

Numéro de catalogue	YA27LNT38
Code couleur	Orange
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	14
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue	Standard
Type	
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	YA-L-NT, Code Conductor Standard Barrel Narrow Tongue (Conducteur de code à baril standard et languette étroite)
CUP	781810018538

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1 dans
Dimension - B Longueur pouce	1.00 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.39 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - D pouce	1.14 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.41
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	67 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	2.64 in
Dimension - N pouce	0.38 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.62 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.73 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-1/16
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Taille du goujon en pouces	3/8
Dimension - Z (pouce)	0.73 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	150 (61) Marine
Conducteur - Cuivre Str Navy Gamme de tailles	150 (61) Marine
Conducteur - Cuivre Taille des brins	3/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	3/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	3/0 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	23200

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
[Dessins de vente - 30003952](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YA8CLNT8_LineArt](#)
[Manuels d'installation - Copper Code Standard Terminals Tooling and Installation Instructions](#)
[Spécifications - YA27LNT38](#)
[Spécifications - YA27LNT38](#)
[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YA27LNT38-SPEC-FR | REV 7/2024