

YA28A5

Par Burndy

No de catalogue [YA28A5](#)

Borne AL, AL9CU, chanfrein interne, étamée, pré-remplie PENETROX™ A13, embout, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur, indice de matrice.



Général

Attribut - Type barillet	Standard
Attribut - Type barillet	Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous	2
Attribut physique - Type de languette	Standard
Catalog Number	YA28A5
Code de couleur	White
Indicateur EU RoHs	Yes
Indice de matrice	298
Marque des goujons	TERMINALS, HYLUG
Matériau	ALUMINUM
Nom de commerce	HYLUG™
Plaqué	Y
Températures nominales	194
Type	YA-A
Type de connecteur	DUAL RATED
Type de fini	Tin-Plated
Type de placage	Tin - Electro Plated
UPC	781810754504
UPC 12 Digit	7818107545044

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette	Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales	1-3/8 in
Dimension - B Longueur en pouces	1.39 in
Dimension - D en pouces	3.11 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.85 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres	132 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces	1.17 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces	1-5/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces	5.19 in
Dimension - N en pouces	0.63 in
Dimension - Taille des filets	1/2
Dimension - Taille du boulon en pouces	0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces	1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles	1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces	0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles	1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres	14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces	0.56
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles	1/2
Dimension - Z (pouces)	0.73 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale	35000
Tension nominale	35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils	4/0 AWG
Conducteur - Matériau	ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str	4/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str	4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)	4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str	4/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs	4/0 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - ETL	No
Certification - Homologué CSA	Yes
Certification - Reconnaissance UL	No
Certification - cULus	No
Enregistré UL	Yes
Norme(s) de l'industrie	UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles	UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS	CM

Logistique

Quantité dans l'emballage 5

Documentation

[3D Models - YA28A5_MODEL-PDF](#)

[3D Models - YA28A5_MODEL-STEP](#)

[3D Models - YA28A5_MODEL-IGES](#)

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)

[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)

[Installation Manuals - Aluminum Installation Instructions](#)

[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Sales Drawings - SD073935-01](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YA28A5-SPEC-FR | REV 7/2024