

## Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YA28TC14](#)

4/0 AWG CU, un trou, taille de goujon 1/4, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur PURPLE, indice de matrices 15.



### Général

Número de catalogue	YA28TC14
Code couleur	Pourpre
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	15
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon long, étamé
CUP	781810225660
UPC 12 Digit	7818102256600

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-5/8 in
Dimension - B Longueur pouce	1.62 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,27 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.25
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/4
Dimension - Taille du trou en pouces	0,27 pouce
Dimension - Taille du trou mm	6,9 mm
Dimension - Diamètre intérieur en pouces	0.55 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	77 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2,79 pouces
Dimension - N pouce	0.31 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.69 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.02 in
Dimension - Stud Size fraction	1/4
Dimension - Taille du filetage	1/4 po
Dimension - Z (pouce)	0,33 pouce
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

## Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide Taille	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre massif Gamme de tailles	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	200 (61) Marine
Conducteur - Cuivre Taille des brins	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	4/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	4/0 AWG
Type de conducteur	CODE

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	17400

## Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - SD..079849-04](#)
- [Spécifications - YA28TC14](#)
- [Spécifications - YA28TC14](#)
- [Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YA28TC14-SPEC-FR | REV 7/2024