

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YA28TC3845](#)

4/0 AWG CU, un trou, taille de goujon 3/8, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur PURPLE, indice de matriçage 15, 45 degrés.



Général

Número de catalogue	YA28TC3845
Code couleur	Pourpre
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	15
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon long, étamé
CUP	781810019139
UPC 12 Digit	7818100191399

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-5/8 in
Dimension - B Longueur pouce	1.62 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.39 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.40 in
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	68 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	2.68 in
Dimension - N pouce	0.41 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.69 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.02 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-11/16
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Z (pouce)	0.42 in
Physical Attribute - Tongue Angle	45 Degré

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	200 (61) Marine
Conducteur - Cuivre Taille des brins	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	4/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	4/0 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - se209241-14](#)
- [Spécifications - YA28TC3845](#)
- [Spécifications - YA28TC3845](#)
- [Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YA28TC3845-SPEC-FR | REV 7/2024