

## Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YA29LNK](#)

Borne à compression pour tubes en cuivre, 1 trou avec fenêtre d'insertion, code 250 kcmil, marine 250, 600V - 35kV, tige 1/2", corps standard, nickelé.



### Général

Numéro de catalogue	YA29LNK
Code couleur	Jaune
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	16
Caractéristique - Style baril	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chanfreiné</li> <li>• Écarté</li> </ul>
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Nickelé
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Y
Type de placage	Nickel
Température nominale	194
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, nickelé
CUP	781810289167
UPC 12 Digit	7818102891677

### Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	1.06 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - D pouce	1.08 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0.53
Dimension - Taille du trou mm	13,5 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	68 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	2.67 in
Dimension - N pouce	0.53 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.75 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.11 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-1/8
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.55 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Navy Size	250 (61) Marine
Conducteur - Cuivre Taille des brins	250 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	250 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	250 KCMIL
Type de conducteur	CODE

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité minimale d'emballage	10

## Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - sd079848-11](#)
- [Spécifications - YA29LNK](#)
- [Spécifications - YA29LNK](#)
- [Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YA29LNK-SPEC-FR | REV 7/2024