

## YA2CA3, Borne à compression en aluminium, #2 AWG, 1 trou, goujon 3/8

Par Burndy

No de catalogue [YA2CA3](#)



Borne AL, AL9CU, chanfrein interne, étamé, prérempli PENETROX™ A13, embout, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur, Die Index.

### Général

Numéro de catalogue	YA2CA3
Code couleur	Rose
Type de connecteur	DOUBLE COTE
L'indice	348
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	ALUMINIUM
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue	Standard
Type	
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLUG
Température nominale	194
Nom du commerce	HYLUG™
Type	YA-A, à double entrée
CUP	781810751503
UPC 12 Digit	7818107515033

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-1/8 in
Dimension - B Longueur pouce	1.12 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.39 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - D pouce	0.94 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.41
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	65 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	2.56 en pouces
Dimension - N pouce	0.44 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.53 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.88 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-1/8
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Taille du goujon en pouces	3/8
Dimension - Taille du filetage	3/8
Dimension - Z (pouce)	0,50 pouce
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

## Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	2 AWG
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	2 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	2 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2 AWG
Conducteur - Matériau	ALUMINIUM / CUIVRE
Taille du conducteur	2 AWG
Type de conducteur	CODE
Wire Size	2 AWG

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)  
[Dessins de vente - SD073935-01](#)  
[Manuels d'installation - Aluminum Installation Instructions](#)  
[Modèles 3D - YA2CA3\\_MODEL-STEP](#)  
[Modèles 3D - YA2CA3\\_MODEL-IGES](#)  
[Modèles 3D - YA2CA3\\_MODEL-PDF](#)  
[Spécifications - YA2CA3](#)  
[Spécifications - YA2CA3](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YA2CA3-SPEC-FR | REV 7/2024