

YA30A3, 300 kcmil, AL, 2 trous, goujon 1/2", espacement des trous 1-3/4", AL9CU

Par Burndy

No de catalogue [YA30A3](#)



Borne AL, AL9CU, chanfrein interne, étamée, préremplie
PENETROX™ A13, embout, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV.

Général

Numéro de catalogue	YA30A3
Code couleur	Bleu
Type de connecteur	DOUBLE COTE
L'indice	470
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	ALUMINIUM
Attribut physique - Nombre de trous	2
Physical Attribute - Tongue	Standard
Type	
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	TERMINAUX, HYLUG
Température nominale	194
Nom du commerce	HYLUG™
Type	YA-A
CUP	781810755402
UPC 12 Digit	7818107554022

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-9/16 in
Dimension - B Longueur pouce	1.53 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - D pouce	3.11 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0.56
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	143 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.64 in
Dimension - N pouce	0.63 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.01 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.38 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-3/4
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du goujon en pouces	1/2
Dimension - Taille du filetage	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.73 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	300 KCMIL
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	300 kcmil
Conducteur - Cuivre Taille des brins	300 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	300 kcmil
Conducteur - Matériau	ALUMINIUM / CUIVRE
Taille du conducteur	300 KCMIL
Type de conducteur	CODE
Wire Size	300 KCMIL

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	2
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
[Dessins de vente - SD073935-01](#)
[Manuels d'installation - Aluminum Installation Instructions](#)
[Modèles 3D - YA30A3_MODEL-PDF](#)
[Modèles 3D - YA30A3_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - YA30A3_MODEL-STEP](#)
[Spécifications - YA30A3](#)
[Spécifications - YA30A3](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YA30A3-SPEC-FR | REV 7/2024