

## Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YA3190](#)

Cu terminai étamé, canon long chanfreiné, 350 kcmil, 350(91)Navy.



### Général

Numéro de catalogue	YA3190
Code couleur	Rouge
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	18
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon long, étamé
CUP	781810144596
UPC 12 Digit	7818101445966

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2 en
Dimension - B Longueur pouce	2.00 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0.53 in
Dimension - Taille du trou mm	13,5 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	42 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	1.65 in
Dimension - N pouce	0.53 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.88 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.29 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	2-1/16
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du filetage	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.55 in
Physical Attribute - Tongue Angle	90 degrés

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

## Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Navy Size	350 (91) Marine
Conducteur - Cuivre Taille des brins	350 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	350 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	350 KCMIL
Type de conducteur	CODE

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons	12
Quantité de palettes	6912

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Dessins de vente - SE209241-17](#)

[Spécifications - YA3190](#)

[Spécifications - YA3190](#)

[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YA3190-SPEC-FR | REV 7/2024