

## Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YA34TC12FX](#)

Cosse de compression en cuivre, 1 trou sans fenêtre d'inspection, 350 Flex, goujon 1/2", canon long, étamé.



### Général

Numéro de catalogue	YA34TC12FX
Code couleur	Bleu
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	19
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Température nominale	194
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon long, étamé
CUP	781810235638
UPC 12 Digit	7818102356388

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2-1/4 in
Dimension - B Longueur pouce	2.25 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - D pouce	1.08 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0.53 in
Dimension - Taille du trou mm	13,5 mm
Dimension - Diamètre intérieur en pouces	0.83 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	105 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	4.14 in
Dimension - N pouce	0.53 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.06 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.55 in
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du filetage	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.55 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

## Chef d'orchestre

Conducteur - cuivre Taille DLO	373 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	373 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex G Taille	350 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	350 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex H Taille	350 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	350 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	350 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	350 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	350 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	350 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex M Taille	350 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex M Gamme de tailles	350 kcmil
Conducteur - Cuivre Taille des brins	350 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	350 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	350 KCMIL
Type de conducteur	FLEX
Wire Size	350 KCMIL

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	4640

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Spécifications - YA34TC12FX](#)

[Spécifications - YA34TC12FX](#)

[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell