

YA362NT12, Borne à compression, 600 kcmil Cu, 2 trous, tige 1/2", espacement 1-3/4", canon long, languette étroite

Par Burndy

No de catalogue [YA362NT12](#)

600 kcmil CU, deux trous, taille de goujon 1/2, espacement des trous 1-3/4, canon long, chanfrein interne à languette étroite, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur vert, indice de matrices 22 ou 472.



Général

Numéro de catalogue	YA362NT12
Code couleur	Vert
Type de connecteur	LONGUE BARREL
Matériaux de construction - Principaux	Cuivre
L'indice	22
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Type de finition	Tin-Plated
Isolation	N
Matériau	CUIVRE
Nombre de trous	2
Attribut physique - Nombre de trous	2
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Nom du commerce	HYLUG™
Type	YA-2-NT
CUP	781810672846

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2-11/16 et
Dimension - B Longueur pouce	2.69 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,56 en
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0.56
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	167 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	6.59 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.19 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.12 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	2-3/4 in
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du goujon pouces	1/2 po
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Cuivre Taille des brins	600 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	600 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	600 KCMIL
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	2775

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
- [Dessins de vente - 50046292](#)
- [Manuels d'installation - Copper Code Long Terminals Tooling and Installation Instructions](#)
- [Spécifications - YA362NT12](#)
- [Spécifications - YA362NT12](#)
- [Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell