

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YA36L45](#)

Copper HYLUG™, Single hole W/ insp window, 600 kcmil, 5/8" stud, 22 or 472 index, Green, Tin Plated, 45 Degree Bend.



Général

Número de catalogue	YA36L45
Code couleur	Vert
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	22
Caractéristique - Style baril	<ul style="list-style-type: none">• Chanfreiné• Écarté
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, étamé
CUP	781810128794

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-3/8 in
Dimension - B Longueur pouce	1.38 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.66 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	5/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.63
Dimension - D pouce	1.33 in
Dimension - Hauteur pouce	2.48 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	5/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.69
Dimension - Taille du trou mm	17,5 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	89 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.49 in
Dimension - N pouce	0.66 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.19 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.74 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-3/4
Dimension - Stud Size fraction	5/8
Dimension - Taille du goujon pouces	5/8
Dimension - Z (pouce)	0.67 in
Physical Attribute - Tongue Angle	45 degrés

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Cuivre Taille des brins	600 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	600 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	600 KCMIL
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	20
Quantité de palettes	2220

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - se209240-30](#)
- [Spécifications - YA36L45](#)
- [Spécifications - YA36L45](#)
- [Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YA36L45-SPEC-FR | REV 7/2024