


YA39A3, Al Compression, 1 trou, tige 5/8", AL9CU, 750 kcmil

Par Burndy

No de catalogue [YA39A3](#)

Borne AL, AL9CU, chanfrein interne, étamé, prérempli
PENETROX™ A13, embout, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code
couleur, Die Index.



Général

Número de catalogue	YA39A3
Code couleur	Jaune
Type de connecteur	DOUBLE COTE
L'indice	936
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	ALUMINIUM
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLUG
Température nominale	194
Nom du commerce	HYLUG™
Type	YA-A, à double entrée
CUP	781810752067
UPC 12 Digit	7818107520677

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2-7/16 in
Dimension - B Longueur pouce	2.46 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.66 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	5/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.63
Dimension - D pouce	1.88 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	5/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.69
Dimension - Taille du trou mm	17,5 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	147 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.80 in
Dimension - N pouce	0.88 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.46 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	2.05 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	2 7/8
Dimension - Stud Size fraction	5/8
Dimension - Taille du goujon pouces	5/8
Dimension - Taille du filetage	5/8 in
Dimension - Z (pouce)	1.00 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	700 KCMIL-750 KCMIL
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	700 kcmil - 750 kcmil
Conducteur - Cuivre Taille des brins	700 KCMIL ; 750 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	700 kcmil - 750 kcmil
Conducteur - Matériau	ALUMINIUM / CUIVRE
Taille du conducteur	700 KCMIL ; 750 KCMIL
Type de conducteur	CODE
Wire Size	700 KCMIL ; 750 KCMIL

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	3
---------------------	---

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
- [Dessins de vente - SD073935-01](#)
- [Manuels d'installation - Aluminum Installation Instructions](#)
- [Spécifications - YA39A3](#)
- [Spécifications - YA39A3](#)



Une marque Hubbell