

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YA454N](#)

Cosses à compression en cuivre, 4 trous sans fenêtre d'inspection, 1250 kcmil, goujon 1/2", espacement des trous de goujon 1-3/4", canon long, étamées.



Général

Numéro de catalogue	YA454N
Code couleur	Jaune
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	29
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	4
Physical Attribute - Tongue Type	droit
Plaqué	Y
Type de placage	Plaqué étain
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon long, étamé
CUP	781810035665
UPC 12 Digit	7818100356655

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	3.19 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - F Largeur de centre à centre pouces	1.75 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	189 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	7.44 in
Dimension - N pouce	0.63 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.69 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	3 dans
Dimension - Longueur de la bande en pouces	3-1/4 in
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du goujon en pouces	1/2 po
Dimension - Taille du filetage	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.64 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	1250 Kcmil
Taille	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	1300 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	1250 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	1250 KCMIL
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	8
Quantité de palettes	960

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
- [Dessins de vente - SD..031189-09](#)
- [Manuels d'installation - Copper Code Long Terminals Tooling and Installation Instructions](#)
- [Spécifications - YA454N](#)
- [Spécifications - YA454N](#)
- [Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YA454N-SPEC-FR | REV 7/2024