

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YA482NFXB](#)

Cosses à compression en cuivre, 2 trous sans fenêtre d'inspection, 1550 kcmil, tige 1/2", baril long, étain - électrodéposition.



Général

Numéro de catalogue	YA482NFXB
Code couleur	Marron
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	34
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Physical Attribute - Tongue Type	Droit
Plaqué	Y
Type de placage	Electro-étain
Température nominale	194
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon long, étamé
CUP	781810282250
UPC 12 Digit	7818102822500

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	3-7/8 in
Dimension - B Longueur pouce	3.9 In
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,56 en
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - D pouce	3.01 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 en
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	214 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	8.42 en
Dimension - N pouce	0.62 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	2.13 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	3,1 pouces
Dimension - Longueur de la bande en pouces	4-1/16 in
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du goujon pouces	1/2 po
Dimension - Taille du filetage	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.64 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Flex K	1550
Taille	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	2000 KCMIL
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	2000 KCMIL
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	5
Quantité de palettes	480

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - SE..208074-01](#)
[Spécifications - YA482NFXB](#)
[Spécifications - YA482NFXB](#)
[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YA482NFXB-SPEC-FR | REV 7/2024