

YAD1010F, Borne à fourche non isolée pour 12 - 10 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YAD1010F](#)



HYLUG™ Uninsulated Copper Compression Fork Terminal ;
Accommodates : #14 - #10 AWG Str, #12 - #10 AWG Sol ; Goujon
: #8 - #10.

Général

Numéro de catalogue	YAD1010F
Type de connecteur	Terminal à fourche
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Cuivre
Sous marque	HYLUG
Type	Fork Tongue
CUP	781810806401

Dimensions

Dimension - fraction de la taille des boulons #8 - #10

Chef d'orchestre

Taille du conducteur 12 - 10 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	500
Quantité de palettes	99999

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094170](#)
[Spécifications - YAD1010F](#)
[Spécifications - YAD1010F](#)