

YAE14Z3BOX, Borne à fourche à bride en nylon pour 16 - 14 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YAE14Z3BOX](#)



Borne à fourche à bride, 16-14 AWG, 6-8, 1 in L, .31 in W, isolée nylon, poignée d'isolation multi-doigts, 600 Volts Max, 105 Deg C Max.

Général

Numéro de catalogue	YAE14Z3BOX
Code couleur	Bleu
Type de connecteur	Terminal à fourche à bride
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Enveloppée
Caractéristique - Type de baril	Standard
Isolation	Y
Type d'isolation	Nylon
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Fourchette à bride
Plaqué	Y
Type de placage	Étain électrolytique
Sous marque	INSULINK
Température nominale	105° C
Nom du commerce	INSULUG™
Type	YAE-Z, à brides
CUP	781810563755
UPC 12 Digit	7818105637555

Dimensions

Diamètre de l'isolation du câble Maximum	0,156 en
Dimension - B Fraction de la longueur	4/25 en
Dimension - B Longueur pouce	0,16 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	#6 - #8
Dimension - Fraction de la taille du trou	8/47
Dimension - Taille du trou en pouces	0,17 pouce
Dimension - L Longueur hors tout mm	25 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1 dans
Dimension - N pouce	0,2 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.31 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	3/16 in
Dimension - Taille du goujon pouces	#6 - #8
Dimension - Z (pouce)	0.29 in

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	600 V
-------------------	-------

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str	AN16 - AN14
Gamme de dimensions de l'aéronef	
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	16 AWG - 14 AWG
Taille du conducteur	16 - 14 AWG
Type de conducteur	CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• UL486• Spécification militaire (Mil-Spec)
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL486;Spécification militaire (Mil-Spec)
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1200
Quantité de palettes	99999

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094186](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YAE12Z3BOX_LineArt](#)
[Spécifications - YAE14Z3BOX](#)
[Spécifications - YAE14Z3BOX](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAE14Z3BOX-SPEC-FR | REV 7/2024