



Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAEBAF27PTNOEM](#)

Borne de raccordement de batterie Cu T-Type, 3/0 AWG, orange, 14 index, longueur de bande 1-9/32 IN, polarité P.



Général

Numéro de catalogue	YAEBAF27PTNOEM
Code couleur	Orange
Type de connecteur	T-POST BATTERIE
L'indice	14
Type de finition	Tin-Plated
Couple d'installation recommandé in-lb	72 LBS/in
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Plaqué étain
Température nominale	194
Nom du commerce	HYDENT™
Type	Terminaux OEM
CUP	781810562963
UPC 12 Digit	7818105629633

Dimensions

Physical Attribute - Tongue Angle	Droit
-----------------------------------	-------

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - cuivre Taille DLO	3/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G	3/0 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Flex H	3/0 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Flex I	3/0 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Flex K	3/0 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Flex M	3/0 AWG
Taille	
Conducteur - Cordon de cuivre	3/0 AWG
Taille compacte	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	3/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	3/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	3/0 AWG
Type de conducteur	CODE/FLEX
Wire Size	3/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Normes - Conformité RoHS	Oui
Répertorié UL	Non

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
[Dessins de vente - 50004536](#)
[SDD - Anti-Seize Lubricants SDS](#)
[Spécifications - YAEBAF27PTNOEM](#)
[Spécifications - YAEBAF27PTNOEM](#)



Une marque Hubbell