



Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAEBAS25NTNOEM](#)

Cu Borne de raccordement de batterie, 1/0 AWG, rose, 12 index, longueur de bande 1-3/32 IN, polarité N.



Général

Numéro de catalogue	YAEBAS25NTNOEM
Code couleur	Rose
Type de connecteur	POTEAU DROIT DE LA BATTERIE
L'indice	12
Type de finition	Tin-Plated
Couple d'installation recommandé in-lb	72 LBS/in
Matériau	CUIVRE
Type de placage	Plaqué étain
Température nominale	194
Nom du commerce	HYDENT™
Type CUP	Terminaux OEM
UPC 12 Digit	781810547526

Dimensions

Dimension - Diamètre intérieur en pouces	0,455 pouce
Dimension - L Longueur hors tout mm	60 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.36 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.63 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - cuivre Taille DLO	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G	1/0 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Flex H	1/0 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Flex I	1/0 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Flex K	1/0 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Flex M	1/0 AWG
Taille	
Conducteur - brin de cuivre	1/0 AWG
Taille compacte	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	1/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	1/0 AWG
Type de conducteur	CODE/FLEX
Wire Size	1/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Normes - Conformité RoHS	Oui
Répertorié UL	Non

Documentation

- Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections
- Dessins de vente - 50004535
- SDD - Anti-Seize Lubricants SDS
- Spécifications - YAEBAS25NTNOEM
- Spécifications - YAEBAS25NTNOEM



Une marque Hubbell