

YAES14N9, borne à anneau en nylon pour 16 - 14 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YAES14N9](#)

Borne à languette CU isolée nylon, Gamme de fils : 16-14 AWG, Taille du goujon : 5/16 IN, Emballage : En vrac, Longueur de la bande : 7/32 IN.



Général

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Número de catalogue | YAES14N9 |
| Code couleur | Bleu |
| Type de connecteur | Terminal à anneau |
| Indicateur RoHS de l'UE | Oui |
| Isolation | Y |
| Type d'isolation | Nylon |
| Matériau | Cuivre |
| Spécification militaire | MS25036 |
| Attribut physique - Nombre de trous | 1 |
| Physical Attribute - Tongue | Bague |
| Type | |
| Plaqué | Y |
| Type de placage | Etain - Placage électrolytique |
| Sous marque | INSULUG |
| Nom du commerce | INSULUG™ |
| Type | YAES |
| CUP | 781810804797 |
| UPC 12 Digit | 7818108047977 |

Dimensions

| | |
|---|------------|
| Dimension - fraction de la taille des boulons | 5/16 |
| Dimension - G pouce | 0,33 pouce |
| Dimension - Longueur hors tout pouces | 1.08 in |
| Dimension - Diamètre extérieur en pouces | 0,28 pouce |
| Dimension - Longueur de la bande en pouces | 7/32 in |
| Dimension - Taille du goujon pouces | 5/16 in |
| Dimension - Largeur en pouces | 0.46 in |

Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------|-------|
| Tension - Maximum | 600 V |
|-------------------|-------|

Chef d'orchestre

| | |
|---|-----------------|
| Conducteur - Cuivre Taille des brins | 16 AWG;14 AWG |
| Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins | 16 AWG - 14 AWG |
| Taille du conducteur | 16 - 14 AWG |
| Type de conducteur | CU C Str-Size |

Certifications et conformité

| | |
|--|---|
| Certification - Approuvé par l'ACNOR | Oui |
| Certification - ETL | Non |
| Certification - Reconnu par UL | Non |
| Certification - cULus | Non |
| Norme(s) industrielle(s) | <ul style="list-style-type: none"> UL486 Spécification militaire (Mil-Spec) |
| Normes - Les normes de l'industrie sont respectées | UL486;Spécification militaire (Mil-Spec) |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM |
| Répertorié UL | Oui |

Logistique

| | |
|----------------------|-------|
| Quantité de cartons | 1000 |
| Quantité de palettes | 99999 |

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094155](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YAES10N11_LineArt](#)
[Spécifications - YAES14N9](#)
[Spécifications - YAES14N9](#)



Une marque Hubbell