

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAGB4CLTC38FX](#)

1 Trou HYLUG Cu Battery Terminal, #4 AWG, 3/8" stud, 1.97" L, 0.75" W, Gray.



Général

Numéro de catalogue	YAGB4CLTC38FX
Code couleur	Gris
Type de connecteur	COSSSES DE MISE À LA TERRE/DÉMARRAGE
L'indice	6
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Température nominale	194
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Terminaux OEM
CUP	781810562758
UPC 12 Digit	7818105627588

Dimensions

Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.41
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	50 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	1.97 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.75 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	15/16 in
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Taille du goujon en pouces	3/8 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - cuivre Taille DLO	4 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	4 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G Taille	4 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	4 AWG
Conducteur - Cuivre Flex H Taille	4 AWG
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	4 AWG
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	4 AWG
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	4 AWG
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	4 AWG
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	4 AWG
Conducteur - Cuivre Flex M Taille	4 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	4 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	4 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	4 AWG
Type de conducteur	CODE/FLEX
Wire Size	4 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	200
---------------------	-----

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY](#)

[Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression](#)

[Connections](#)

[Dessins de vente - 50004537](#)

[Spécifications - YAGB4CLTC38FX](#)

[Spécifications - YAGB4CLTC38FX](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAGB4CLTC38FX-SPEC-FR | REV 7/2024